

Dati specifici per pH-ORP.200

Elettrodi in resina epossidica a bulbo.

Elettrodi combinati pH\referimento a bulbo con corpo in resina epossidica.



Codice	Corpo	Materiale/tipo di giunzione	Soluzione di riferimento	Superficie di rilevamento	O-ring	Collegamento	Max pressione di esercizio a temperatura d'esercizio
ORP200C	resina epossidica	nylon/S.J.	KCl 3,5 M	platino	-	5 m (16,5 piedi)	7 bar a 25 °C /1 bar a 65 °C (100 psi a 77 °F/ 14,5 psi a 149 °F)
ORP222CD	resina epossidica	nylon/D.J.	KCl 3,5 M / KNO3 sat.	platino	silicone	Twist-Lock (BNC)	7 bar a 25 °C /1 bar a 65 °C (100 psi a 77 °F/ 14,5 psi a 149 °F)
ORP223CD	resina epossidica	nylon/D.J.	KCl 3,5 M / KNO3 sat.	platino	silicone	Twist-Lock (BNC)	7 bar a 25 °C /1 bar a 65 °C (100 psi a 77 °F/ 14,5 psi a 149 °F)
PH200C	resina epossidica	nylon/S.J.	KCl 3,5 M	membrana in vetro di pH	-	5 m (16,5 piedi)	7 bar a 25 °C /1 bar a 65 °C (100 psi a 77 °F/ 14,5 psi a 149 °F)
PH222CD	resina epossidica	nylon/D.J.	KCl 3,5 M / KNO3 sat.	membrana in vetro di pH	silicone	Twist-Lock (BNC)	7 bar a 25 °C /1 bar a 65 °C (100 psi a 77 °F/ 14,5 psi a 149 °F)
PH222CDTC	resina epossidica	nylon/D.J.	KCl 3,5 M / KNO3 sat.	membrana in vetro di pH	-	5 m (16,5 piedi)	7 bar a 25 °C /1 bar a 65 °C (100 psi a 77 °F/ 14,5 psi a 149 °F)
PH223CD	resina epossidica	nylon/D.J.	KCl 3,5 M / KNO3 sat.	membrana in vetro di pH	silicone	Twist-Lock (BNC)	7 bar a 25 °C /1 bar a 65 °C (100 psi a 77 °F/ 14,5 psi a 149 °F)